



Packaging&Machines

SPECYFIKACJA OPAKOWANIA / BAG'S SPECIFICATION

Wersja: III


Data wydania: 25.08.2021

**TYP / TYPE: TUBA AL + MEMBRANA + DENKO SREBRNE + PLASTIKOWE WIECZKO /
TUBE AL + MEMBRANE + BOTTOM OF METAL + LID OF PLASTIC**

**MATERIAŁ / MATERIAL: TUBA AL + ETYKETA BIAŁA, CZARNA, PAPIER ECOLOOK /
TUBE AL + WHITE, BLACK, ECOLOOK LABEL**

| NAZWA/ NAME | 73x120 | 99x160 | TOLERANCJA/ TOLERANCE | JEDNOSTKA MIARY/ UNIT |
|--|--------|--------|--------------------------|--------------------------|
| ŚREDNICA/DIAMETER (d) | 73 | 99 | +/- 2 | mm |
| WYSOKOŚĆ OPAKOWANIA/HEIGHT (H) | 120 | 160 | +/- 2 | mm |
| ODLEGŁOŚĆ MEMBRANY OD GÓRNEJ KRAWĘDZI (a) | 7 | 9 | +/- 2 | mm |

SCHEMAT/OUTLINE



DODATKOWE UWAGI/ ADDITIONAL REMARKS

* w związku z seryjną produkcją opakowań dopuszczalna ilość tub nie spełniających wymagań zawartych w specyfikacji, może wynosić do 2% partii/ Due to a mass production, admissible amount of bags that don't meet specified requirements, may be up to 2% of delivery;

** Produkt należy przechowywać w warunkach stabilnych, w pomieszczeniach o temperaturze pokojowej (18°C – 22°C) i wilgotności 45-55%. Nie zaleca się drastycznie zmieniać warunków magazynowania produktu, np. z bardzo suchego, ciepłego powietrza do pomieszczenia wilgotnego, zimnego. Nieodpowiednie warunki przechowywania takie jak wilgoć i przesuszone powietrze uniemożliwiają prawidłowe wykorzystanie tub/ Product needs to be stored in stable conditions, in temperature 18-22 degrees and humidity 45 – 55%. It is not recommended to change storing conditions drastically, e.g. from very dry, warm air to wet and cold room. Inappropriate storing conditions, like humidity and dry air may prevent correct use of tubes;

*** Termiczny sposób zamykania puszek może zależeć od wielu czynników, takich jak rodzaj, moc płyty indukcyjnej. Firma Coffee Service Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za skuteczność tego sposobu zamykania



Packaging&Machines

SPECYFIKACJA OPAKOWANIA / BAG'S SPECIFICATION

Wersja: III


Data wydania: 25.08.2021

**TYP / TYPE: TUBA AL + MEMBRANA + DENKO SREBRNE + PLASTIKOWE WIECZKO + WENTYL /
TUBE AL + MEMBRANE + BOTTOM OF METAL + LID OF PLASTIC + VAVLE**

**MATERIAŁ / MATERIAL: TUBA AL + ETYKETA BIAŁA, CZARNA, PAPIER ECOLOOK /
TUBE AL + WHITE, BLACK, ECOLOOK LABEL**

| NAZWA/ NAME | 73x120 | 99x160 | TOLERANCJA/ TOLERANCE | JEDNOSTKA MIARY/ UNIT |
|--|--------|--------|--------------------------|--------------------------|
| ŚREDNICA/DIAMETER (d) | 73 | 99 | +/- 2 | mm |
| WYSOKOŚĆ OPAKOWANIA/HEIGHT (H) | 120 | 160 | +/- 2 | mm |
| ODLEGŁOŚĆ MEMBRANY OD GÓRNEJ KRAWĘDZI (a) | 7 | 9 | +/- 2 | mm |

SCHEMAT/OUTLINE



**DODATKOWE UWAGI/
ADDITIONAL REMARKS**

* w związku z seryjną produkcją opakowań dopuszczalna ilość tub nie spełniających wymagań zawartych w specyfikacji, może wynosić do 2% partii/ Due to a mass production, admissible amount of bags that don't meet specified requirements, may be up to 2% of delivery;
** Produkt należy przechowywać w warunkach stabilnych, w pomieszczeniach o temperaturze pokojowej (18°C – 22°C) i wilgotności 45-55%. Nie zaleca się drastycznie zmieniać warunków magazynowania produktu, np. z bardzo suchego, ciepłego powietrza do pomieszczenia wilgotnego, zimnego. Nieodpowiednie warunki przechowywania takie jak wilgoć i przesuszone powietrze uniemożliwiają prawidłowe wykorzystanie tub/ Product needs to be stored in stable conditions, in temperature 18-22 degrees and humidity 45 – 55%. It is not recommended to change storing conditions drastically, e.g. from very dry, warm air to wet and cold room. Inappropriate storing conditions, like humidity and dry air may prevent correct use of tubes;
*** Termiczny sposób zamykania puszek może zależeć od wielu czynników, takich jak rodzaj, moc płyty indukcyjnej. Firma Coffee Service Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za skuteczność tego sposobu zamykania